

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.340

Adattatori per apparecchi

Stato: 3/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.340 - Adattatori per apparecchi tripolare

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Codice prodotto | SV 9635.340 |
| Esecuzione | Comfort |
| Funzionamento | Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board) |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 |
| Colore | RAL 7035 |
| Nota | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL |
| Corrente nominale max. | 25 A |
| Tensione nominale di esercizio | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Valori elettrici UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Cavi di connessione (AWG) | AWG 12 |
| Lunghezza cavo di connessione | 100 mm |
| Guide numero/altezza | 1 / 10 mm |
| Tipo di braccio portante | regolabile |
| Dimensioni | Larghezza: 45 mm Altezza: 160 mm Profondità: 34,5 mm |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 0,512 kg |
| Peso lordo | 0,518 kg |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|--|
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,03 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrizione prodotto | SV RiLine compact adattatore (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-poli cavi di connessione AWG 12 (L: 100 mm), LA: 45x160 mm |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |