

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.350

## Adattatori per apparecchi

Stato: 7/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.350 - Adattatori per apparecchi tripolare

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9635.350
Esecuzione	Comfort
Funzionamento	Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 7035
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.	32 A
Tensione nominale di esercizio	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Numero dei poli	3 poli
Valori elettrici UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Cavi di connessione (AWG)	AWG 10
Lunghezza cavo di connessione	160 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Tipo di braccio portante	regolabile
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 160 mm Profondità: 34,5 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	0,56 kg
Peso lordo	0,582 kg

## Caratteristiche

---

Quota di rame (kg / pezzo)	0,055
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV RiLine compact adattatore (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-poli cavi di connessione AWG 10 (L: 100 mm), LA: 45x160 mm

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK