

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.383

Adattatori per apparecchi

Stato: 7/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.383 - Adattatori per apparecchi 1 polo

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9635.383
Esecuzione	L3
Funzionamento	Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 7035
Nota	Sono necessarie diverse varianti di adattatori per ogni connessione di fase desiderato I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.	63 A
Tensione nominale di esercizio	690 V (AC), 1~
Numero dei poli	1 polo
Cavi di connessione (AWG)	AWG 8
Lunghezza cavo di connessione	100 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Tipo di braccio portante	fisso
Dimensioni	Larghezza: 18 mm Altezza: 160 mm Profondità: 35 mm
Confezione	6 pz.
Peso netto	0.39
Peso lordo	0.499
Quota di rame (kg / pezzo)	0.026

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177934573
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
