

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

**Sezionatori sottocarico per fusibili
NH**

Stato: 20/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.700 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH Gr. 000

Per sistema di distribuzione a sbarre RiLine Compact.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9635.700
Funzionamento	<p>Per proteggere le utenze collegate</p> <p>I fori di controllo integrati consentono la lettura diretta degli elementi di contatto dei fusibili</p> <p>Per l'uscita cavi in alto, il sezionatore con fusibile NH deve essere montato sul board ruotato di 180°</p>
Materiale	<p>Poliammide</p> <p>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0</p> <p>Piste di contatto: rame duro argentato</p>
Colore	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Per grandezza fusibili NH	000
Corrente nominale di esercizio max.	125 A
Tensione nominale di esercizio	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Numero dei poli	3 poli

Caratteristiche

Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Connessione di conduttori	2,5 - 50 mm ²
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	10 x 10 mm
Dimensioni	Larghezza: 49,5 mm Altezza: 174,5 mm Profondità: 96 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.52
Peso lordo	0.562
Quota di rame (kg / pezzo)	0.145
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177937604
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401