


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700

# Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 7/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH Gr. 000

Per sistema di distribuzione a sbarre RiLine Compact.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9635.700
Funzionamento	Per proteggere le utenze collegate I fori di controllo integrati consentono la lettura diretta degli elementi di contatto dei fusibili Per l'uscita cavi in alto, il sezionatore con fusibile NH deve essere montato sul board ruotato di 180°
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Per grandezza fusibili NH	000
Corrente nominale di esercizio max.	125 A
Tensione nominale di esercizio	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Numero dei poli	3 poli

# Caratteristiche

Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Connessione di conduttori	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	10 x 10 mm
Dimensioni	Larghezza: 49,5 mm Altezza: 174,5 mm Profondità: 96 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,52 kg
Peso lordo	0,562 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,145
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrizione prodotto	SV RiLine compact porta fusibile NH Gr.000, 690 V