Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.380

Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Stato: 11/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9661.380 - Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) con forature integrate

Per l'installazione diretta in armadi di comando, supporti sbarre, combinazioni PE/PEN insieme a squadrette PE/PEN Kombi e piastrine di accoppiamento E-Cu.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9661.380
Descrizione prodotto	Adatte per essere installate direttamente negli armadi, supporti per sbarre 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinazioni PE/PEN con squadrette Kombi PE/PEN e piastrine di accoppiamento in rame elettrolitico.
Materiale	Rame elettrolitico
Ø hole	11 mm
Dimensioni	Lunghezza: 765 mm
Adatti per	Larghezza: = 800 mm
Sezione	10 mm x 30 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	4.08
Peso lordo	4.08
Quota di rame (kg / pezzo)	2.055
Codice tariffa doganale	74071000
EAN	4028177546813
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400605

Approvazioni

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK