Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9665.750 Flangia passacavi

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9665.750 - Flangia passacavi per tetto

Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9665.750
Esecuzione	14 x M25/32
Descrizione prodotto	Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
Materiale	Materiale isolante
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione inclusa
Numero fori pretranciati a passo metrico	14 x M25/M32
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Profondità: 160 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.25
Peso lordo	0.279
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177382442
ETIM 9	EC000211

© Rittal 2025

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27142421

© Rittal 2025 3