

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9665.750 Flangia passacavi

Stato: 10/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9665.750 - Flangia passacavi per tetto

Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9665.750
Esecuzione	14 x M25/32
Descrizione prodotto	Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
Materiale	Materiale isolante
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione inclusa
Numero fori pretranciati a passo metrico	14 x M25/M32
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Profondità: 160 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,25 kg
Peso lordo	0,279 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

ISV flangia passacavi, 14xM25/32, con isolamento