Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9665.760 Flangia passacavi

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9665.760 - Flangia passacavi per tetto

Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9665.760
Esecuzione	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Descrizione prodotto	Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
Materiale	Materiale isolante
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione inclusa
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Profondità: 160 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.25
Peso lordo	0.281
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177382459

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3