

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.760 Flangia passacavi

Stato: 21/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.760 - Flangia passacavi per tetto

Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9665.760
Esecuzione	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Descrizione prodotto	Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
Materiale	Materiale isolante
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione inclusa
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Profondità: 160 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,25 kg
Peso lordo	0,281 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27142421

Descrizione prodotto

ISV flangia passacavi, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63,
con isolamento