

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.770 Flangia passacavi

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.770 - Flangia passacavi per tetto

Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9665.770
Esecuzione	con membrane di tenuta 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
Descrizione prodotto	Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
Materiale	Materiale isolante
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione inclusa
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Profondità: 160 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,3 kg
Peso lordo	0,341 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Caratteristiche

Descrizione prodotto

ISV flangia passacavi, con membrane di tenuta, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, con isolamento