


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.785 Flangia passacavi

Stato: 2/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.785 - Flangia passacavi per tetto

Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9665.785
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Per un passaggio cavi facile e sicuro nella zona del tetto.
Materiale	Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione inclusa
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Profondità: 160 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Confezione	4 pz.
Peso netto	2,388 kg
Peso lordo	2,645 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrizione prodotto	ISV flangia passacavi, cieca, lamiera d'acciaio, verniciata