

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

Modulo per sezionatori per fusibili NH

Stato: 24/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - Modulo per sezionatori per fusibili NH

Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico NH per installazione su piastre di montaggio, copertura piombabile.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9666.410
Descrizione prodotto	Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico per fusibili NH per l'installazione su piastre di montaggio. Copertura piombabile.
Materiale	Copertura: polistirolo Traverse: Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Quando si utilizzano i sezionatori con fusibili NH 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350), la traversa di separazione 9666.420 e il modulo di protezione dei contatti 9666.060 devono essere utilizzati come unità modulare
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Altezza: 450 mm
Grandezza	Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1 Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
Adatto per nr. d'ord.	9344.210 9344.230 9344.250

Caratteristiche

Per dimensione	1 x Gr. 2
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,95 kg
Peso lordo	1,082 kg
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Descrizione prodotto	ISV Modulo Per Sezionatore Fusibile Nh2

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---