Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.580

Modulo per interruttori-sezionatori per fusibili NH

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9666.580 - Modulo per interruttori-sezionatori per fusibili NH

Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9666.580
Descrizione prodotto	Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm).
Materiale	Copertura: polistirolo Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	Per garantire una connessione sicura dei cavi, è necessario installare - al di sopra o al di sotto dei moduli per interruttori sezionatori per fusibili NH - un modulo di protezione dai contatti diretti o un modulo per sbarre di distribuzione N/PE.
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 450 mm
Grandezza	Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2 Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
Per dimensione	6 x Gr. 00
Adatto per nr. d'ord.	9346.020 9346.030
Per sbarre di distribuzione	40 x 10
Interasse delle sbarre	100 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.3
Peso lordo	2.5
Codice tariffa doganale	85369095

© Rittal 2025

Caratteristiche

EAN	4028177676466
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3