

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.590

Modulo sbarre N/PE

Stato: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

SV 9666.590 - Modulo sbarre N/PE

Per il fissaggio delle sbarre N e PE. Copertura piombabile.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9666.590
Descrizione prodotto	Per il fissaggio delle sbarre di distribuzione 12 x 5/10, 20 x 5/10 e 30 x 5/10 mm per N e PE. Copertura piombabile.
Materiale	Copertura: polistirolo Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore	RAL 7035
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Altezza: 300 mm
Grandezza	Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1 Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
Per sbarre di distribuzione	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.304
Peso lordo	1.452
Codice tariffa doganale	74071000
EAN	4028177676480
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610

Approvazioni

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK