


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.724

Profilati orizzontali ISV

Stato: 22/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.724 - Profilati orizzontali ISV per VX

Per la suddivisione orizzontale del telaio portante negli armadi VX/TS.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9666.724
Descrizione prodotto	Per la suddivisione orizzontale del telaio portante nell'armadio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Dimensioni	Larghezza: 1.000 mm
Grandezza	Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 4
Confezione	2 pz.
Peso netto	1,3 kg
Peso lordo	1,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Descrizione prodotto	ISV Profilati Orizzontali Per TS B=4