


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9671.206

Barrette forate di montaggio

Stato: 15/12/2025 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9671.206 - Barrette forate di montaggio per porta parziale

Per il montaggio successivo su portine parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9671.206
Descrizione prodotto	Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili ecc. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	498 mm
Dimensioni	Lunghezza: 498 mm
Adatti per	Larghezza: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	1.4
Peso lordo	1.443
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177619623
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501