


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9671.208

Barrette forate di montaggio

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9671.208 - Barrette forate di montaggio per porta parziale

Per il montaggio successivo su portine parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SV 9671.208 |
| Descrizione prodotto | Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili ecc. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 1 mm |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Lunghezza | 698 mm |
| Dimensioni | Lunghezza: 698 mm |
| Adatti per | Larghezza: = 800 mm |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS | 150 - 800 mm |
| Confezione | 10 pz. |
| Peso netto | 2.01 |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| EAN | 4028177619630 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400501 |