

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.182

Porte parziali

Stato: 14/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.182 - Porte parziali per armadi serie TS

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | TS 9672.182 |
| Descrizione prodotto | Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 2 mm |
| Superficie | Verniciatura bucciata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Traversa di separazione Cerniere Elementi di chiusura Materiale di fissaggio |

Caratteristiche

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm Altezza: 200 mm |
| Adatti per | Larghezza: = 800 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 per armadio completato |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4.082 |
| Peso lordo | 4.282 |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177697799 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |