

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9673.692

## Piastre di montaggio parziali

Stato: 24/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.692 - Piastre di montaggio parziali per pannelli laterali per scomparti funzionali (segregazione interna)

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto ai pannelli laterali di compartimentazione.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9673.692
Esecuzione	con passaggio cavi in materiale isolante
Descrizione prodotto	Per il fissaggio diretto sui pannelli di segregazione verticali interni. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Possibilità di creazione di ulteriori piani di fissaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, determinano le varie forme costruttive (da 2 a 4) del quadro.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto	200 mm
Dimensioni	Larghezza: 702 mm Altezza: 193 mm
Adatti per	Larghezza: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,27 kg
Peso lordo	3,47 kg
Codice tariffa doganale	73269098

# Caratteristiche

---

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Descrizione prodotto	SV Teilmontageplatte Mit Durchführung

---