

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.940

**Profilato di montaggio TS 17 x 17
mm**

Stato: 16/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.940 - Profilato di montaggio TS 17 x 17 mm per armadi serie TS

Per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre e come telaio di montaggio per carichi medio-leggeri.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9673.940
Esecuzione	Per il piano di montaggio esterno
Descrizione prodotto	Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Zincato
Lunghezza	262,5 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS 8 Larghezza: = 400 mm Profondità: = 400 mm
Confezione	12 pz.
Peso netto	1,2 kg
Peso lordo	1,261 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SV Profilati di montaggio 17x17 mm, L: 262,5 mm, per TS