

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Morsetto di connessione diretta

Stato: 20/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.730 - Morsetto di connessione diretta per connettori tondi

Per la connessione diretta di conduttori tondi 95 - 300 mm² (unifilari o multifilari).

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9676.730
Descrizione prodotto	Per la connessione di conduttori tondi ad un sistema di sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.
Materiale	Morsetti di connessione: ottone, stagnati Aggancio sbarre: acciaio inox
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio incluso (senza viti)
Indicazioni per il montaggio	Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura. Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
Guide per linea	2
Connessione di conduttori	95 - 300 mm ²
Quota di fissaggio	60 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.32
Peso lordo	0.327
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177625549
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK