


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.060

## Interruttore sezionatore NH

Stato: 4/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.060 - Interruttore sezionatore NH

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.060
Esecuzione	Tripolari
Funzionamento	Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001 Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH	00
Per sistemi sbarre con interasse	185 mm
Connessione cavi	inferiore
Connessione elettrica	Vite M8
Installation type	Fissaggio a clip
Numero dei poli	3 poli
Tensione nominale di esercizio	800 V (AC), 3~
Corrente nominale di esercizio max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Per installazione trasformatori	sì
Dimensioni	Larghezza: 50 mm Altezza: 676 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>

## Caratteristiche

---

Per sbarre di distribuzione	Altezza: 10 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	5,12 kg
Peso lordo	5,14 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	1,072
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrizione prodotto	V Sezionatore NH multiplo, Gr. 00, 160 A, 800 V, 3 poli, vite M8, passo 185 mm, uscita cavi in basso, fissaggio a morsetto

## Approvazioni

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---