

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.265

Interruttore sezionatore NH

Stato: 11/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.265 - Interruttore sezionatore NH

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice prodotto | SV 9677.265 |
| Esecuzione | Tripolari |
| Funzionamento | Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato |
| Colore | Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001 Maniglia: RAL 7016 |
| Per grandezza fusibili NH | 2 |
| Per sistemi sbarre con interasse | 185 mm |
| Connessione cavi | superiore |
| Connessione elettrica | A vite M12 |
| Installation type | Fissaggio a vite |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V (AC), 3~ |
| Corrente nominale di esercizio max. | 400 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili) |
| Dimensioni | Larghezza: 100 mm Altezza: 772 mm |
| Connessione di conduttori | 6 - 240 mm ² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 10 mm |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---|
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 13,5 kg |
| Peso lordo | 14 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 4,003 |
| Codice tariffa doganale | 85043129 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descrizione prodotto | SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.2, 400 A, 690 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, uscita cavi alto, fissaggio a vite |

Approvazioni

| | |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|