


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.360

# Interruttore sezionatore NH

Stato: 10/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.360 - Interruttore sezionatore NH

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

## Caratteristiche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice prodotto                     | SV 9677.360   |
| Esecuzione                          | Tripolari   |
| Funzionamento                       | Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido<br>Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento |
| Materiale                           | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato            |
| Colore                              | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7001<br>Maniglia: RAL 7016  |
| Per grandezza fusibili NH           | 3   |
| Per sistemi sbarre con interasse    | 185 mm  |
| Connessione cavi                    | inferiore   |
| Connessione elettrica               | A vite M12  |
| Installation type                   | Fissaggio a vite  |
| Numero dei poli                     | 3 poli  |
| Tensione nominale di esercizio      | 800 V (AC), 3~  |
| Corrente nominale di esercizio max. | 630 A   |
| Test specification                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)   |
| Dimensioni                          | Larghezza: 100 mm<br>Altezza: 772 mm  |
| Connessione di conduttori           | 6 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Per sbarre di distribuzione         | Altezza: 10 mm  |

## Caratteristiche

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Confezione                 | 1 pz.         |
| Peso netto                 | 12.7          |
| Peso lordo                 | 13.2          |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 4.717         |
| Codice tariffa doganale    | 85361090      |
| EAN                        | 4028177806801 |
| ETIM 9                     | EC001040      |
| ECLASS 8.0                 | 27371401      |

## Approvazioni

---

|             |   |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|