

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.710

## Adattatori per apparecchi

Stato: 27/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.710 - Adattatori per apparecchi fissaggio a clip

Per interruttori di potenza ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Per sistemi a sbarre con interasse di 185 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.710
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	185 mm
Connessione cavi	inferiore
Installazione type	Fissaggio a clip
Numero dei poli	3 poli
Corrente nominale max.	1.600 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore Ideali per l'utilizzo di dispositivi di comando con collegamento frontale Possibilità di montaggio su sistema di distribuzione a sbarre con o senza profilo di copertura
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 652 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 10 mm
Per produttori (tipo)	ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	21.12

## Caratteristiche

---

Peso lordo	22.2
Quota di rame (kg / pezzo)	14.68
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177707078
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---