Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.875 Trasformatore di misura

Stato: 26/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9677.875 - Trasformatore di misura

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.875
Descrizione prodotto	Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
Materiale	Poliammide
Per dimensione	2/3
Adatto per nr. d'ord.	9677.200
	9677.210
	9677.215
	9677.300
	9677.310
	9677.315
	9677.340
	9677.770
	9677.780
	9677.900
Potenza nominale	2,5 VA
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Insuslation material (class)	В
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Connessione di conduttori	2,5 - 4 mm²

© Rittal 2025

Caratteristiche

Frequenza nominale	50 - 60 Hz
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.13
Peso lordo	0.172
Codice tariffa doganale	85044085
EAN	4028177971561
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025 3