

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.875

Trasformatore di misura

Stato: 16/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.875 - Trasformatore di misura

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.875
Descrizione prodotto	Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
Materiale	Poliammide
Per dimensione	2/3
Adatto per nr. d'ord.	9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Potenza nominale	2,5 VA
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Connessione di conduttori	2,5 - 4 mm ²

Caratteristiche

Frequenza nominale	50 - 60 Hz
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.13
Peso lordo	0.172
Codice tariffa doganale	85044087
EAN	4028177971561
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146