

SV 9677.952 - Trasformatore di misura

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto | SV 9677.952 |
| Descrizione prodotto | Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio. |
| Materiale | Poliammide |
| Per dimensione | 3 |
| Adatto per nr. d'ord. | 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930 |
| Potenza nominale | 1,5 VA |
| Connessione elettrica | Morsetto a mantello |
| Insulation material (class) | H |
| Primary current | 500 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Connessione di conduttori | 2,5 - 4 mm ² |
| Frequenza nominale | 50 - 60 Hz |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,136 kg |
| Peso lordo | 0,146 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice tariffa doganale | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Descrizione prodotto | SV TA di misura 500 A/5 A per sezionatore NH Gr. 3 ed adattatori per RiLine Compact (SV 9677.XXX) |