

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.952

Trasformatore di misura

Stato: 31/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.952 - Trasformatore di misura

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.952
Descrizione prodotto	Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
Materiale	Poliammide
Per dimensione	3
Adatto per nr. d'ord.	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Potenza nominale	1,5 VA
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Connessione di conduttori	2,5 - 4 mm ²
Frequenza nominale	50 - 60 Hz
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.136
Peso lordo	0.146

Caratteristiche

Codice tariffa doganale 85043129

EAN 4028177984431

ETIM 9 EC002048

ECLASS 8.0 27141146