

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.958

### Trasformatore di misura

Stato: 10/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.958 - Trasformatore di misura

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.958
Descrizione prodotto	Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
Materiale	Poliammide
Adatto per nr. d'ord.	9677930
Potenza nominale	2,5 VA
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Insulation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Connessione di conduttori	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Frequenza nominale	50 - 60 Hz
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.16
Peso lordo	0.17
Codice tariffa doganale	85043129
EAN	4028177984424

# Caratteristiche

---

ETIM 9

EC002048

---

ECLASS 8.0

27141146