### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9681.204 Barrette forate di montaggio

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SV 9681.204 - Barrette forate di montaggio per porta parziale

Per il montaggio successivo su porte parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9681.204		
Descrizione prodotto	Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mr Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul retro della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per guaine. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm.		
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1 mm		
Superficie	Zincato		
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio		
Lunghezza	198 mm		
Indicazioni per il montaggio	Per armadi larghi 1000 mm: 1 x 9681.204 e 1 x 9681.206		
Dimensioni	Lunghezza: 198 mm		
Adatti per	Larghezza: 400 mm		
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	200 - 800 mm		
Confezione	10 pz.		

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

Peso netto	0.6	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichia	
Codice tariffa doganale	73269098	
EAN	4028177930353	
ETIM 9	EC000386	
ECLASS 8.0	27400501	

## Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK	
opicgazioni	Didinarazione ai comornità cit	

© Rittal 2025 3