


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.206

Barrette forate di montaggio

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.206 - Barrette forate di montaggio per porta parziale

Per il montaggio successivo su porte parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9681.206
Descrizione prodotto	Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul retro della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per guaine. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	398 mm
Indicazioni per il montaggio	Per armadi larghi 1000 mm: 1 x 9681.204 e 1 x 9681.206 Per armadi larghi 1200 mm: 2 x 9681.206
Dimensioni	Lunghezza: 398 mm
Adatti per	Larghezza: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Confezione	10 pz.

Caratteristiche

Peso netto	1,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Descrizione prodotto	SV Listelli forati di montaggio, L: 398 mm, per porta parziale LA.: 600x150-800 mm

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK
-------------	--------------------------------