


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.588

Tetto con predisposizione per flangia passacavi

Stato: 16/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.588 - Tetto con predisposizione per flangia passacavi per VX, VX IT

Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9681.588
Descrizione prodotto	Per gli armadi senza lamiera del tetto. Può sostituire il tetto standard.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Verniciatura bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Number of required cable entry glands	8
Adatti per	Larghezza: = 800 mm Profondità: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	6,4 kg
Peso lordo	6,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Descrizione prodotto	VX Lamiera del tetto, LP: 800x800 mm, per flangia passacavi

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK