


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.104 Porta parziale

Stato: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.104 - Porta parziale per VX

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SV 9682.104 |
| Descrizione prodotto | Per armadi VX in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio 2305.000. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura, esecuzione A. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 2 mm |
| Superficie | Verniciatura bucciata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Porta parziale Traversa di separazione Cerniere Elementi di chiusura Materiale di fissaggio |
| Nota | Angolo di apertura delle porte parziali max. 130° |
| Chiusura | Numero di chiusure: 2 |
| Dimensioni | Larghezza: 1.000 mm Altezza: 400 mm |
| Adatti per | Larghezza: = 1.000 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 8,16 kg |
| Peso lordo | 9,16 kg |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descrizione prodotto | VX Porta parziale, LA.: 1000x400 mm |

Approvazioni

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|--------------------------------|