


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.181 Porta parziale

Stato: 2/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.181 - Porta parziale per VX

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9682.181
Descrizione prodotto	Per armadi VX in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio 2305.000. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura, esecuzione A.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Verniciatura bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Porta parziale Traversa di separazione Cerniere Elementi di chiusura Materiale di fissaggio
Nota	Angolo di apertura delle porte parziali max. 130°
Chiusura	Numero di chiusure: 1
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 150 mm
Adatti per	Larghezza: = 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,15 kg
Peso lordo	3,78 kg

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	VX Porta parziale, LA.: 800x150 mm

Approvazioni

Approvazioni	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK
