


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.188 Porta parziale

Stato: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.188 - Porta parziale per VX

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.

## Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Codice prodotto                           | SV 9682.188   |
| Descrizione prodotto                      | Per armadi VX in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio 2305.000. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura, esecuzione A. |
| Materiale                                 | Lamiera d'acciaio, 2 mm   |
| Superficie                                | Verniciatura bucciata   |
| Colore                                    | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura             | Porta parziale<br>Traversa di separazione<br>Cerniere<br>Elementi di chiusura<br>Materiale di fissaggio   |
| Nota                                      | Angolo di apertura delle porte parziali max. 130°   |
| Chiusura                                  | Numero di chiusure: 2   |
| Dimensioni                                | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 800 mm  |
| Adatti per                                | Larghezza: = 800 mm   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54   |
| Confezione                                | 1 pz.   |
| Peso netto                                | 12,86 kg  |
| Peso lordo                                | 13,16 kg  |

## Caratteristiche

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 50,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC000747   |
| ECLASS 8.0                     | 27182204   |
| Descrizione prodotto           | VX Porta parziale, LA.: 800x800 mm   |

---

## Approvazioni

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità UK         |

---