


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.446

Divisori

Stato: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.446 - Divisori per VX

Per la segregazione orizzontale degli scomparti.

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Codice prodotto | SV 9683.446 |
| Esecuzione | Con feritoia di aerazione |
| Descrizione prodotto | Per la segregazione orizzontale degli scomparti funzionali. In combinazione con le pareti laterali consente la creazione di scomparti nelle forme costruttive da 1 a 4. Il fissaggio avviene direttamente sul pannello laterale per scomparti funzionali o sul profilato dell'armadio. Le feritoie integrate pretranciate vengono utilizzate per il passaggio verticale di linee di comando o canaline passacavi, nonché per il passaggio di sbarre di distribuzione o set di connessione. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Indicazioni per il montaggio | Per l'installazione degli scomparti funzionali per la suddivisione interna in forme costruttive sono necessari i pannelli laterali per scomparti funzionali. |
| Dimensioni | Larghezza: 311 mm Profondità: 580 mm |
| Adatti per | Larghezza: = 400 mm Profondità: = 600 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 3,56 kg |
| Peso lordo | 3,96 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 15,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |

Caratteristiche

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Descrizione prodotto | SV Segregazione orizzontale, LP: 311x580 mm, per VX (LP: 400x600 mm) |

Approvazioni

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Approvazioni | Lloyds Register of Shipping |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità UK |