


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.628

Piastra di montaggio parziale

Stato: 24/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.628 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Nr. d'ord. | SV 9683.628 |
| Esecuzione | senza fori di aerazione |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 2 mm |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Angolari di montaggio e materiale di fissaggio |
| Per altezza scomparto | 800 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 1.102 mm Altezza: 793 mm |
| Adatti per | Larghezza: = 1.200 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 17.48 |
| Peso lordo | 17.98 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 68,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177935112 |
| ETIM 9 | EC001900 |

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27400613

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK