

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.662

Piastra di montaggio parziale

Stato: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.662 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Codice prodotto | SV 9683.662 |
| Esecuzione | senza fori di aerazione |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 2 mm |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Angolari di montaggio e materiale di fissaggio |
| Per altezza scomparto | 200 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 502 mm Altezza: 193 mm |
| Adatti per | Larghezza: = 600 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2,35 kg |
| Peso lordo | 2,7 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SV Piastra di montaggio, LA: 502x193 mm, per VX (L: 600 mm)

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK