

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9751.918

## Contenitore multifunzione

Stato: 14/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9751.918 - Contenitore multifunzione

Contenitore per esterno a doppia parete in alluminio con classe di resistenza RC2.



## Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9751.918
Descrizione prodotto	CS Armadio a 3 porte, a doppia parete, per installazione all'esterno, in alluminio con classe di resistenza RC 2. Incluso zoccolo di smistamento dei cavi. Predisposto per l'installazione di guide Kombi 19"/ETSI e di un sistema Direct Air Cooling (DAC).
Materiale	Armadio, tetto, porta/e, lamiera di fondo: alluminio, AlMg3, 2,0 mm Piastra/e di montaggio: alluminio, AlMg3, 3,0 mm Guida di supporto: acciaio inox AISI 430
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato Tetto di protezione dalle intemperie con ventilazione, predisposto per l'installazione di un sistema Direct Air Cooling (DAC) Blocco-porta realizzato con fermo porta meccanico (ca. 155°) Maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di smistamento cavi, con pannelli su tutto il perimetro Flange Lamiera di fondo 4 piastre di montaggio Battente intermedio avvitato Battente intermedio saldato porta centrale con blocco dall'interno

# Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 2.000 mm Altezza: 1.050 mm Profondità: 500 mm
Dimensioni	Altezza totale: 1.600 mm Altezza tetto parapioggia: 130 mm Altezza zoccolo: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	548 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm 375 mm x 941 mm 280 mm x 941 mm
Numero di porte	3
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti con cilindro singolo e doppio Numero di chiusure: 3 Inserto di chiusura: BJ20027
Flangia	Grandezza: 2 Quantità: 4
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Nota	L'angolo di apertura della porta è di circa 155° nelle porte a destra e sinistra e di circa 110° nella porta centrale.
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	175
Peso lordo	195
EAN	4028177980846
ETIM 9	EC000261