## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9760.342 Direct Air Cooling Systems (DAC)

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# CS 9760.342 - Direct Air Cooling Systems (DAC) per CS multifunzionale

Direct Air Cooler con montaggio sul tetto per l'installazione in un armadio multifunzione (MFG). Il prodotto è ideale per compensare in modo altamente efficiente le elevate dissipazioni di potenza con un basso delta T nell'MFG. Tramite un filtro a pieghe altamente efficace, l'aria ambiente viene filtrata e immessa nell'MFG, mentre l'aria calda interna può fuoriuscire attraverso un deflettore di non ritorno. Il DAC è completamente integrato nel tetto dell'armadio MFG e quindi protetto dagli atti vandalici.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9760.342
Materiale	Contenitore: Alluminio AlMg3
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Connettore WAGO a 12 poli
Potenza termica specifica	110 W/K
Tensione nominale di esercizio	48 V (DC)
Corrente nominale max.	per ventilatore in CC: 1,8 A
Connessione elettrica	Connettore WAGO a 12 poli
Dimensioni	Larghezza: 875 mm
	Altezza: 125 mm
	Profondità: 313 mm
Nota	Curva caratteristica e allarmi configurabili tramite il software per PC
	CS200. Il software è disponibile sul sito sito www.rittal.it nell'area
	download. Il cavo di collegamento deve essere fornito dal cliente.
Numero ventilatori	1

© Rittal 2025

2

### Caratteristiche

Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Regolazione della temperatura	Microcontrollore con connettore USB
Range temperatura di esercizio	-33 °C65 °C
Grado di protezione IP secondo	IP 54
IEC 60 529	IP 55 (in combinazione con MFG)
Adatto per nr. d'ord.	9751.908
	9751.912
	9751.918
Adatti per	MFG 8
	MFG 12
	MFG 18
Confezione	1 pz.
Peso netto	9.124
Peso lordo	9.66
Codice tariffa doganale	84158300
ETIM 9	EC000320

© Rittal 2025 3