

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Corpo illuminante, 48 V DC

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9765.150 - Corpo illuminante, 48 V DC con cavi di connessione

Lampada compatta: viene fissata in verticale o in orizzontale al profilato del telaio con le apposite clip di fissaggio, oppure appesa al profilato con il gancio in plastica orientabile.

Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9765.150
Descrizione prodotto	Lampada resistente. Viene fissata in verticale o in orizzontale al profilato del telaio con le apposite clip di fissaggio, oppure appesa al profilato con il gancio in plastica orientabile. Corpo della lampada resistente agli urti in PMMA (polimetilmacrilato) grado di protezione II.
Parti incluse nella fornitura	2 clip di fissaggio Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita	11 W
Diametro	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Lunghezza	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Possibilità di collegamento	Cavo integrato, sfioccato
Tipo lampada	Tubo fluorescente TC-SEL quadripolare
Flusso luminoso	900 lm
Dimensioni	Lunghezza: 450 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...40 °C
Tensione nominale di esercizio	48 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 64

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	1.03
Peso lordo	1.05
Codice tariffa doganale	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241