

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.180

Parete laterale avvitabile

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.180 - Parete laterale avvitalabile per CS Toptec, installazione in batteria

Pannelli laterali a doppia parete, avvitalabile, tetto incluso.

Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9781.180
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Pareti laterali Elementi laterali del tetto Inclusi messa a terra e materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: CS Toptec, installazione in batteria Altezza: = 1.200 mm Profondità: = 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Materiale di base	Alluminio
Confezione	2 pz.
Peso netto	82
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descrizione prodotto	CS Parete laterale, doppia parete, per AxP: 1200x800 mm, alluminio AlMg3