## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## CS 9781.280 Parete laterale avvitabile

Stato: 30/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## CS 9781.280 - Parete laterale avvitabile per CS Toptec, installazione in batteria

Pannelli laterali a doppia parete, avvitabile, tetto incluso.

## Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9781.280
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Pareti laterali Elementi laterali del tetto Inclusi messa a terra e materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: CS Toptec, installazione in batteria Altezza: = 2.000 mm Profondità: = 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Materiale di base	Alluminio
Confezione	2 pz.
Peso netto	63
Peso lordo	65
EAN	4028177548251
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 2