

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.660

# Parete laterale avvitabile

Stato: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.660 - Parete laterale avvitabile per CS Toptec, installazione in batteria

Pannelli laterali a doppia parete, avvitabile, tetto incluso.

## Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9781.660
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Pareti laterali Elementi laterali del tetto Inclusi messa a terra e materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: CS Toptec, installazione in batteria Altezza: = 1.600 mm Profondità: = 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Materiale di base	Alluminio
Confezione	2 pz.
Peso netto	34 kg
Peso lordo	43,5 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

CS Parete laterale, doppia parete, per AxP: 1600x600 mm, alluminio  
AlMg3