## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9781.686 CS Toptec, installazione in batteria

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## CS 9781.686 - CS Toptec, installazione in batteria

Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9781.686
Esecuzione	per accoppiamento
	Senza feritoia
Materiale	Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
	Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3
	Tetto parapioggia: alluminio
Superficie	Verniciatura a polvere
	Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria
	Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel
	fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e
	inserto cilindrico, chiusura BJ20027
	Parete posteriore
	·
	Tetto parapioggia
	Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore
	Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 600 mm
Dimensioni	Altezza totale: 1.945 mm Altezza tetto parapioggia: 45 mm Altezza zoccolo: 100 mm
Numero di porte	1
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura su 4 punti Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: BJ20027
Flangia	Grandezza: 2 Quantità: 2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Codice IK	IK10
Nota	Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna). Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria
Confezione	1 pz.
Peso netto	60
Peso lordo	70
EAN	4028177986107
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvazioni

© Rittal 2025 3

# Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025