Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9781.868 CS Toptec, installazione in batteria

Stato: 23/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CS 9781.868 - CS Toptec, installazione in batteria

Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili.







Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9781.868
Esecuzione	per accoppiamento
	Senza feritoia
Materiale	Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
	Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3
	Tetto parapioggia: alluminio
Superficie	Verniciatura a polvere
	Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria
	Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio
	Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e
	inserto cilindrico, chiusura BJ20027
	Parete posteriore
	Tetto parapioggia
	Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore
	Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Larghezza: 800 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 800 mm
Altezza totale: 1.745 mm Altezza tetto parapioggia: 45 mm Altezza zoccolo: 100 mm
1
Esecuzione della chiusura: Chiusura su 4 punti Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: BJ20027
Grandezza: 2 Quantità: 2
IP 55
NEMA 3R NEMA 12
IK10
Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna). Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria
1 pz.
76
86
4028177986114
EC000261
EC000261
27180101

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025