


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.868

## CS Toptec, installazione in batteria

Stato: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.868 - CS Toptec, installazione in batteria

Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili.



## Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9781.868
Esecuzione	per accoppiamento Senza feritoia
Materiale	Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3 Tetto parapioggia: alluminio
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Parete posteriore Tetto parapioggia Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra

# Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 800 mm
Dimensioni	Altezza totale: 1.745 mm Altezza tetto parapioggia: 45 mm Altezza zoccolo: 100 mm
Numero di porte	1
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura su 4 punti Numero di chiusure: 1 Inserito di chiusura: BJ20027
Flangia	Grandezza: 2 Quantità: 2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Codice IK	IK10
Nota	Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna). Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria
Confezione	1 pz.
Peso netto	76 kg
Peso lordo	86 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	CS Toptec, installazione in batteria, LxAxP: 800x1600x800 mm

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità