


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.868

CS Toptec, installazione in batteria

Stato: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.868 - CS Toptec, installazione in batteria

Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili. L'armadio è predisposto per l'installazione di un condizionatore a parete Blue e+ Outdoor.



Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9782.868
Esecuzione	per accoppiamento Con feritoia per condizionatore outdoor 1,5 kW
Materiale	Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3 Tetto parapioggia: alluminio
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Parete posteriore Tetto parapioggia Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 800 mm
Dimensioni	Altezza totale: 1.745 mm Altezza tetto parapioggia: 45 mm Altezza zoccolo: 100 mm
Numero di porte	1
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserito di chiusura: BJ20027
Flangia	Grandezza: 2 Quantità: 2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Codice IK	IK10
Nota	Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna). Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria
Informazioni sul nr. d'ord.	Per chiudere la feritoia è richiesto un condizionatore o una piastra di adattamento
Confezione	1 pz.
Peso netto	75 kg
Peso lordo	75,5 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	CS Toptec installazione in batteria, LxAxP: 800x1600x800 mm, predisposto per condizionatore Outdoor 1,5 kW

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità